

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hálórögzítő vakolat, kályhásvakolat, kreatív vakolat

Általános ismertetés

A „falazott kályhák vakolását megkönnyítendő” fejlesztettük ki azokat a termékeket, melyek a fenti követelményeket mindenben teljesítik.

Alkalmazási területek

A vakolatokat minden, kályhásmeister által készített cserépkályha berendezés vakolandó felületein alkalmazni lehet. Valamennyi vakolat fehér, ezért a vakolat felületének az egyes munkaszakaszok között nem szükséges teljesen kiszáradnia.

A hálórögzítő (Armierungsputz) vakolatba kell az üvegszálal hálót beágyazni. A kályha látható felületét a kályhásvakolat (Hafnerputz) vagy a kreatív vakolat képezi. A kályhásvakolat többféle szemcseösszetételben és a „természetes fehér” mellett „nemesfehér” árnyalatban is készül. Kreatív vakolatot akkor érdemes alkalmazni, ha a vakolat 3 mm-nél vastagabb kell legyen. Alapvetően bármilyen színárnyalat kialakítható. A színezéshez ásványi festéket kell igénybevenni.

A falazásos eljárással épített kályhákat a szárazra fűtés után, hideg állapotban kell bevakolni.

Bedolgozás

Ügyelni kell arra, hogy a zsákban tárolt vakolatokat bedolgozás előtt száraz állapotban jól át kell keverni. A bekeveréshez kizárólag tiszta vezetékes víz használható.

Először is a sima felületű falazatot alaposan portalanítani kell, ill. az esetleges habarcsmaradványoktól meg kell szabadítani. A felületet nem szabad benedvesíteni. A hálórögzítő vakolatot 3 mm-es vastagságban lehet felvinni, majd ebbe kell az üvegszálal hálót beágyazni.

Kreatív vakolat (Kreativputz)

Tulajdonságai és felhasználási területei:

- Fedővakolatként különféle külső vakolatstruktúrák kialakításához cserépkályhákhoz, kandallókhoz, kemencéhez
- A kályhás vakolat (Hafnerputz) különböző szemcsenagyságokban kapható
- A kályhás vakolat (Hafnerputz) dörzsölt felületek esetén 3 mm-es felhordási vastagságig alkalmazható
- 3 mm-nél vastagabb vakolatok (dörzsvakolat), ill. különleges felületi struktúrák esetén (pl.kéregvakolat) a kreatív vakolat (Kreativputz) a megfelelő választás
- Ásványi, ill. természetes színezékek segítségével mindenféle színárnyalat elkészíthető
- Alapvakolata az Armierungsputz

Bedolgozása:

- A falazott berendezés vakolása a száraz felfűtés után, hideg állapotban történik
- A falazatot alaposan portalanítsuk, ill. távolítsuk el a habarcsmaradványokat
- A felületek előnedvesítése nem szükséges
- Nem sik felületű falazatoknál a kiegyenlítéshez Universal Supert alkalmazzunk
- Felhasználáskor először a zsák tartalmát szárazon keverjük át
- Folyadékkal való keveréshez kizárólag tiszta, ivóvíz minőségű vizet használjunk
- Alapvakolatát az "Armierungsputz"-ot max.3 mm vastagságig hordjuk fel, majd ágyazzuk be az üvegszál erősítésű szövetet
- A látható felület kályhás vakolatból (Hafnerputz) vagy kreatív vakolatból (Kreativputz) áll
- Minden vakolat fehér, a vakolási felületeket az egyes munkalépések között nem kell teljesen kiszáritani
- Felületi szárítás után vékonyan hordjuk fel a kályhás vakolatot (3 mm-ig)
- Különleges kialakítású felületi struktúráknál a kreatív vakolatot alkalmazzuk
- A kreatív vakolattal 60 mm-es rétegvastagságig dolgozhatunk
- A kreatív vakolat kötési idejének gyorsítására vakolatgyorsítót használhatunk
- Kb. egyhetes levegőn száradás után fűtsük fel a kemencét

Max. felhasználási hőmérséklet: [°C]

kb. 200

Felhasználhatóság/tárolás:

6 hónap száraz, fagymentes helyen

Bedolgozási víz/mennyiség: [l/100 kg]

ivóvíz, kb. 7 l/25 kg

Anyagszükséglet:

3 mm-es felhordási vastagság esetén kb. 5 kg/m²

Max. szemcseméret: [mm]

0-1

Fazékidő: [perc]

>70

Veszélyes anyag: a kemikáliáról szól törvény értelmében nem veszélyes anyag



FIGYELEM

- timföld-cementet tartalmaz
- mészhidráttot tartalmaz
- szilikogén porokat tartalmaz

H-mondat

- | | |
|-------|-------------------------------|
| H 332 | Belélegezve ártalmas |
| H 315 | Bőrizgató hatású |
| H 318 | Súlyos szemkárosodást okozhat |

P-mondat

- | | |
|--------------|--|
| P 202 | Használat előtt minden biztonsági utasítást el kell olvasni és értelmezni |
| P 262 | Kerülni kell a bőrrel, ruházattal való érintkezést és a szembejutást |
| P 280 | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni |
| P305/351/338 | Szembe kerülés esetén: vízzel néhány percig óvatosan öblögtessük a szemünket. Az esetleges kontaktlencsákat lehetőség szerint távolítsuk el, majd öblögtessünk tovább. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz. |

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- Bőséges vízbevitel
- Orvoshoz fordulni

Gyártó/ Forgalmazó:

RATH Hungária Kft, 1106 Budapest, Porcelán u.1.
Tel:1-433-0043, Fax: 1-261-9052
www.rath.hu
www.rath-group.com, eMail: info@rath-group.com

