

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

kályhásvakolatokhoz

Általános ismertető

"Könnyítsük meg a kályhásvakolat készítést" jelszó alatt fejlesztettünk ki egy terméket, mely a címben említett célt tökéletesen betölti. A vakolattal készülő kályha végső simítási munkálatai ezután még könnyebben és tisztábban végezhetőek el.

Az anyag képes arra, hogy a kályha melegedésekor kövesse a falazat kitágulását, miközben a vakolt falazaton csak csekély mértékű hajszálrepedés keletkezik.

Alkalmazási területek

A HAFNERPUTZ kályhásvakolatot nemesfehér színben szállítjuk. Ha a kályhán teljesen fehér vakolatot akarunk készíteni, oltott mésszel fehérre színezhetjük. Száradás után hőálló festékkel színezzhetők.

A kifalazott kályha vakolatának elkészítése a KIFŰTÉS-t követően, hideg állapotban történjék.

Bedolgozás

Mindenekelőtt feltétlenül ügyeljünk arra, hogy az anyagot bedolgozás előtt száraz állapotban alaposan keverjük át, így gondoskodva a durva és finom szemcsék megfelelő összekeveredéséről.

Ezt követően a megfelelő állagot tiszta csapvíz hozzáadásával érhetjük el.

A munka megkezdése előtt a téglafalazatot alaposan portalanítsuk, ill. tisztítsuk meg a habarcsmaradványoktól, majd alaposan nedvesítsük át, hogy a vakolatból a vizet ne szívja ki gyorsan. Ezután kb. 5-8 mm vastagságban vigyünk fel egy réteget, ebbe ágyazzunk vékony drót-, vagy üvegszál hálót, melyet a kályha falazatába erősített dróthurkokkal is rögzítsünk. Ezek után azonnal hordjuk fel az újabb, második vakolatréteget és alakítsuk ki a kívánt felületszerkezetet - ügyelve arra, hogy az összes vastagság ne lépje túl a 15 mm-t.

Kiszáradás után következhet a felfűtési szárítás

Kérjük, feltétlenül olvassa el a zsákon található bedolgozási útmutatást is!

Kályhás vakolat

Tulajdonságai és felhasználási területei:

- Fedővakolatként különféle külső vakolatstruktúrák kialakításához cserépkályhákhoz, kandallókhoz, kemencéhez
- A kályhás vakolat (Hafnerputz) különböző szemcsenagyságokban kapható
- A kályhás vakolat (Hafnerputz) dörzsölt felületek esetén 3 mm-es felhordási vastagságig alkalmazható
- 3 mm-nél vastagabb vakolatok (dörzsvakolat), ill. különleges felületi struktúrák esetén (pl.kéregvakolat) a kreatív
- Ásványi, ill. természetes színezékek segítségével mindenféle színárnyalat elkészíthető
- Alapvakolata az Armierungsputz

Bedolgozása:

- A falazott berendezés vakolása a száraz felfűtés után, hideg állapotban történjék
- A falazatot alaposan portalanítsuk, ill. távolítsuk el a habarcsmaradványokat
- A felületek előnedvesítése nem szükséges
- Nem sík felületű falazatoknál a kiegyenlítéshez Universal Supert alkalmazzunk
- Felhasználáskor először a zsák tartalmát szárazon keverjük át
- Folyadékkal való keveréshez kizárólag tiszta, ivóvíz minőségű vizet használjunk
- Alapvakolatát az "Armierungsputz"-ot max.3 mm vastagságig hordjuk fel, majd ágyazzuk be az üvegszál erősítésű
- A látható felület kályhás vakolatból (Hafnerputz) vagy kreatív vakolatból (Kreativputz) áll
- Minden vakolat fehér, a vakolási felületeket az egyes munkalépések között nem kell teljesen kiszáritani
- Felületi szárítás után vékonyan hordjuk fel a kályhás vakolatot (3 mm-ig)
- Különleges kialakítású felületi struktúráknál a kreatív vakolatot alkalmazzuk
- A kreatív vakolattal 60 mm-es rétegvastagságig dolgozhatunk
- A kreatív vakolat kötési idejének gyorsítására vakolatgyorsítót használhatunk
- Kb. egyhetes levegőn száradás után fűtsük fel a kemencét

Max. felhasználási hőmérséklet: [°C]

kb. 200

Felhasználhatóság/tárolás:

6 hónap száraz, fagymentes helyen

Bedolgozási víz/mennyiség: [l/100 kg]

ivóvíz, kb. 7 l/25 kg

Anyagszükséglet:

3 mm-es felhordási vastagság esetén kb. 5 kg/m²

Fazékidő: [perc]

>70

Veszélyes anyag: a kemikáliáról szól törvény értelmében nem veszélyes anyag



FIGYELEM

- tímföld-cementet tartalmaz
- mészhidrátot tartalmaz
- szilikogén porokat tartalmaz

H-mondat

H 332	Belélegezve ártalmas
H 315	Bőrizgató hatású
H 318	Súlyos szemkárosodást okoz

P-mondat??

P 202	Használat előtt minden biztonsági utasítást el
P 262	Kerülni kell a bőrrel, ruházattal való érintkezést és a szembejutást
P 280	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni

P305/351/338	Szembe kerülés esetén: vízzel néhány percig óvatosan öblögessük a szemünket. Az esetleges kontaktlencsétek lehetőség szerint távolítsuk el, majd öblögessünk tovább. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
--------------	--

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- Bőséges vízbevitel
- Orvoshoz fordulni

Gyártó/ Forgalmazó:

RATH Hungária Kft, 1106 Budapest, Porcelán u.1.
Tel:1-433-0043, Fax: 1-261-9052
www.rath.hu
www.rath-group.com, eMail: info@rath-group.com

